

ORGANISER



HOTLOGE PALOMA MURALE

DESSCRIPTIF :

- Structure acier tube diam 25 mm ép 1.5 mm,
- Superposition de 3 ceintures donnant du relief, fixé au dos par vis écrous,
- Pendule fixe en acier,
- Mécanisme quartz,
- Pile LR6 non fournie – qté 1
- Aiguilles acier ép 1 mm

DIMENSIONS :

- LHP hors tout 400x880x40 mm
- Pendule Ht 480 mm

POIDS :

- 2.25 kg

COLORIS :

- Coloris selon nuancier du catalogue en cours



GENEXCO S.A.S.
PA LA GRANGE
BARBIER
BP 36
37250 MONTBAZON

T 02 47 34 02 02
F 02 47 34 03 04
info@genexco.com
genexco.com

LIVRAISON : monté, emballage individuel LHP 1000x50x500 mm

GARANTIE : 5 ans

ORGANISER



HOTLOGE PALOMA SUR PIEDS

DESCRIPTIF :

- Pied tube diam 20 mm
- Base en acier ép 8mm forme ovale 360x320 mm
- Structure acier diam ép 1.5 mm,
- Superposition de 3 ceintures donnant du relief, fixé au dos par vis écrous,
- Pendule fixe en acier,
- Mécanisme quartz,
- Pile LR6 non fournie – qté 1
- Aiguilles acier ép 1 mm

DIMENSIONS :


- LHP hors tout 400x1700x320 mm
- Pendule Ht 480 mm

POIDS :

- 8.5 kg

COLORIS :

- Coloris selon nuancier du catalogue en cours



GENEXCO S.A.S.
PA LA GRANGE
BARBIER
BP 36
37250 MONTBAZON

T 02 47 34 02 02
F 02 47 34 03 04
info@genexco.com
genexco.com

LIVRAISON : monté, emballage individuel LHP 380x1850x350 mm

GARANTIE : 5 ans